

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, Závit: M42**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486050 M42 |
| GTIN | 2050001039934 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis**Provedení:**

Zabroušení 1. závitů odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitů. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Použití:

Pro metrické závitů ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závitů jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závitů UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závitů k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------|--------|
| Toleranční třída | 6g |
| Závit | M42 |
| Stoupání závitů | 4,5 mm |
| Kalibrování | L12 |

| | |
|-----------------|---|
| Toleranční pole | g |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Druh závitu | M |
| Norma | DIN 13 |
| Kvalita | 6 |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibrováníZávitový kroužek Maximální Ø 60 mm | 028600 60 |