

**Jemný závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry 6g, M × stoupání: 10X0,75****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 486110 10X0,75 |
| GTIN           | 2050001041951  |
| Třída artiklu  | 48B            |

**Popis****Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Použití:**

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na požádání.

**Technický popis**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Stoupání závitu  | 0,75 mm |
| Toleranční třída | 6g      |
| Závit            | M10     |
| Kalibrování      | L12     |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Toleranční pole | g  |
| Druh měrky      | Dobry kalibr                                       |
| Druh závitu     | MF   |
| Norma           | DIN 13   |
| Kvalita         | 6  |
| Druh produktu   | Závitový kalibrační kroužek<br>pro správné rozměry |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrace DAKK SZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 20 mm                 | 028600 20  |