

## Jemný závit Mezní kalibr 6H, M × stoupání: 18X1



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486100 18X1   |
| GTIN           | 2050001675408 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R).** Strana zmetkového rozměru červeně označená.

#### Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

### Technický popis

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Závit            | M18                         |
| Toleranční třída | 6H                          |
| Stoupání závitu  | 1 mm                        |
| Druh závitu      | MF                          |
| Norma            | DIN 13                      |
| Toleranční pole  | H                           |
| Kvalita          | 6                           |
| Druh měrky       | Kalibr pro zmetkové rozměry |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Druh měrky    | Dobry kalibr                    |
| Kalibrování   | L10                             |
| Druh produktu | Závitový mezní válečkový kalibr |

**Služby**

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm     | 028550 20 |