

Jemný závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry 6g, M × stoupání: 12X1

Údaje o objednávce

Artikové číslo	486110 12X1
GTIN	2050001037503
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit	M12
Stoupání závitu	1 mm
Toleranční třída	6g
Kalibrování	L12
Toleranční pole	g
Druh měrky	Dobrý kalibr
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Druh produktu

Závitový kalibrační kroužek
pro správné rozměry**Služby**

Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 20 mm

028600 20

Kalibrace DAkkS Závitový kalibrační kroužek Maximální Ø
100 mm

028640 100