


**HOLEX****Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 120, Ø hlavy×šířka hlavy: 50X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554300 50X15
GTIN	4045197240767
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

**Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

**Použití:**

**Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

**Technický popis**

Zrnitost	120
Maximální počet otáček	15300 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	9000 min <sup>-1</sup>
Šířka hlavy	15 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	50 mm

Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrna 120
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		