

Jemný závit Mezní kalibr 6H, M × stoupání: 22X1,5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486100 22X1,5
GTIN	2050001675446
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Stoupání závitu	1,5 mm
Závit	M22
Toleranční třída	6H
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Toleranční pole	H
Kvalita	6
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 60 mm	028550 60
Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90