


Garant**Vějířovitý brusný kotouč rouno (ZA), střední, Ø hlavy×šířka hlavy: 40X20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554906 40X20
GTIN	4045197676078
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). **Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.**

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech i k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a také nezelezných kovů.

Technický popis

Šířka hlavy	20 mm
Maximální počet otáček	14000 min ⁻¹
Doporučené otáčky	7500 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Zkratka brusiva	ZA
Srovnání zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	střední

Atribut názvu produktu	střední
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		