


HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (SiC), zrno 80, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554660 60X30
GTIN	4045197240996
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **zrnem karbidu křemíku (SiC)**. Ø stopky 6 mm.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technický popis

Zrnitost	80
Doporučené otáčky	8000 min ⁻¹
Šířka hlavy	30 mm
Maximální počet otáček	12700 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	60 mm
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC

Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		