

**Fibrový kotouč XF 850 (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566456 40
GTIN	4018875668740
Třída artiklu	56V

**Popis****Provedení:**

Pevný, avšak velmi ohebný **vulkánfibr**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

**Univerzální fibrový kotouč VSM XF 850 s vysokým a agresivním brusným výkonem** při dlouhé životnosti. Chladný brus. Velmi vhodný pro všechny legované oceli a slitiny hliníku.

Druh zrna: **Smíšené zrno keramika ZA s aktivní brusnou povrchovou úpravou (TOP SIZE)**.

**Použití:**

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.

**Technický popis**

Zrnitost	40
Ø kotouče	115 mm
Řada	XF850
Brusivo	Smíšené keramické zrno ZA s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE)
Zkratka brusiva	Keramické

Podklad brusného materiálu	Laminátový kotouč
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	hliník
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Laminátový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Opěrný talířtvrdý/žebrovaný Vnější Ø 115 mm	566672 115
Opěrný talíř ISOstředně tvrdý/žebrovaný Vnější Ø 108 mm	566670 108
Opěrný talíř ISOpružný/hladký Vnější Ø 108 mm	566650 108

