

**HOLEX****Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 320, Ø hlavy×šířka hlavy: 80X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554600 80X50
GTIN	4045197240958
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem**, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Maximální počet otáček	7500 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Zrnitost	320
Šířka hlavy	50 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	80 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A

Atribut názvu produktu	zrno 320
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		