


HOLEX**Vějířovitý brusný kartáč (A), zrna 120, Ø hlavy×šířka hlavy: 50X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554700 50X30
GTIN	4045197241047
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Vějířovitý brusný kotouč s dělenými lamelami. Ø stopky 6 mm.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Doporučujeme zejména pro broušení kontur.

Technický popis

Šířka hlavy	30 mm
Maximální počet otáček	15300 min ⁻¹
Doporučené otáčky	9000 min ⁻¹
Zrnitost	120
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	50 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A

Atribut názvu produktu	zrno 120
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		