

**Garant****Brusné tělísko hrubé, AN, Typ: ZY4020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551600 ZY4020
GTIN	4045197239716
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

**Brusná tělíska GARANT** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko z **normálního korundu (AN)** s hrubým zrnem a pojivem z umělé pryskyřice. Délka stopky 40 mm.

**Použití:**

Pro obrábění **vysoce legované oceli, INOX a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø hlavy	40 mm

Délka stopky	40 mm
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	20 mm
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AN
Druh produktu	Brusné tělísko