

Jemný závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry 6g, M × stoupání: 35X1,5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486110 35X1,5
GTIN	2050001041821
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na požádání.

Technický popis

Stoupání závitu	1,5 mm
Toleranční třída	6g
Závit	M35
Kalibrování	L12

Druh měrky	Dobry kalibr
Toleranční pole	g
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Služby

Kalibrace DAKK SZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm	028640 100
Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 60 mm	028600 60