

**Garant****Leštící brusné tělísko zrn 80 (šedé) hrubé, Ø hlavy×délka hlavy: 16X32mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 551850 16X32  |
| GTIN           | 4045197239860 |
| Třída artiklu  | 51E           |

**Popis****Provedení:**

**Normální korund (A)**, vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce Ø 3 resp. 6 mm.

**Leštící tělíska GARANT** se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

**Použití:**

**Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů.** Leštící tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.** Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

**Technický popis**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Zrnitost                     | 80          |
| Popis tvaru                  | Válec       |
| Doporučená obvodová rychlost | 10 - 15 m/s |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ø stopky        | 6 mm                |
| Ø hlavy         | 16 mm               |
| Délka hlavy     | 32 mm               |
| Brusivo         | Normální korund (A) |
| Zkratka brusiva | A                   |
| Barva           | šedá                |
| Druh produktu   | Lešticí tělísko     |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný  |                |         |
| INOX             | vhodný  |                |         |
| Ti               | vhodný  |                |         |
| CuZn             | vhodný  |                |         |
| suché            | vhodný  |                |         |