

Trubkový závit Mezní kalibr, Závit: G1/2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A. Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornění:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

Chodů na palec	14
Toleranční třída	A
Závit	G1/2
Závit Ø	20,96 mm
Druh závitů	G
Norma	DIN 228
Toleranční pole	A
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

Kalibrování Závitový mezní kalibr Maximální Ø 60 mm

028550 60

Kalibrace DAkkS Mezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm

028590 90