



## Sada brusných čepiček tvrdost J hrubé, AW-CER, Typ: SP0613



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 551790 SP0613 |
| GTIN           | 4007220898772 |
| Třída artiklu  | 55E           |

### Popis

#### Provedení:

**Brusná tělíska PFERD** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska PFERD jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko **smíšené zrna (AW-CER)** s **tvrdostí J**. Kombinace s měkkým pojivem z **bílého ušlechtilého korundu** a **keramického, mikrokrytalického slinutého korundu** s vysokým samoostřícím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO). **hrubé**, zrna 46.

#### Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou **titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu** a **kalená ocel**.

Doporučená řezná rychlost 30 – 50 m/s.

### Technický popis

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Stupeň jemnosti | hrubý                |
| Ø hlavy         | 6 mm                 |
| Zrnitost        | 60                   |
| Ø stopky        | 3 mm                 |
| Délka hlavy     | 13 mm                |
| Brusivo         | Keramické zrna (CER) |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Zkratka brusiva        | AW-CER         |
| Atribut názvu produktu | AW-CER         |
| Druh produktu          | Brusné tělísko |