



Sada brusných čepiček tvrdost J hrubé, AW-CER, Typ: SP0816



Údaje o objednávce

Artikové číslo	551790 SP0816
GTIN	4007220898796
Třída artiklu	55E

Popis

Provedení:

Brusná tělíška PFERD (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíška PFERD jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělíško **smíšené zrna (AW-CER)** s **tvrdostí J**. Kombinace s měkkým pojivem z **bílého ušlechtilého korundu** a **keramického, mikrokrytalického slinutého korundu** s vysokým samoostřícím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO). **hrubé**, zrna 46.

Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou **titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu** a **kalená ocel**.

Doporučená řezná rychlost 30 – 50 m/s.

Technický popis

Ø hlavy	8 mm
Zrnitost	60
Stupeň jemnosti	hrubý
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	16 mm
Brusivo	Keramické zrna (CER)

Zkratka brusiva	AW-CER
Atribut názvu produktu	AW-CER
Druh produktu	Brusné tělísko