

## Jemný závit Kalibr pro správné rozměry 6H, M × stoupání: 45X2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	486120 45X2
GTIN	2050001675682
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).**

#### Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

### Technický popis

Závit	M45
Toleranční třída	6H
Stoupání závitu	2 mm
Toleranční pole	H
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L11
Druh produktu	Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

**Služby**

Kalibrace DAkkSZávitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 90 mm	028540 90
KalibrováníZávitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 60 mm	028500 60