

**Jemný závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, M × stoupání: 10X1****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486210 10X1   |
| GTIN           | 2050001036049 |
| Třída artiklu  | 48B           |

**Popis****Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Použití:**

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

**Technický popis**

|                  |      |
|------------------|------|
| Závit            | M10  |
| Stoupání závitu  | 1 mm |
| Toleranční třída | 6g   |
| Kalibrování      | L12  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Toleranční pole | g   |
| Druh měrky      | Kalibr pro zmetkové rozměry                         |
| Norma           | DIN 13  |
| Druh závitu     | MF  |
| Kvalita         | 6   |
| Druh produktu   | Závitový kalibrační kroužek<br>pro zmetkové rozměry |

## Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 20 mm                | 028600 20  |
| Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm | 028640 100 |