

Jemný závit Kalibr pro zmetkové rozměry 6H, M × stoupání: 55X1,5**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486130 55X1,5 |
| GTIN | 2050001675897 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis**Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------|--------|
| Toleranční třída | 6H |
| Závit | M55 |
| Stoupání závitu | 1,5 mm |
| Druh závitu | MF |
| Norma | DIN 13 |
| Toleranční pole | H |
| Kvalita | 6 |

| | |
|---------------|---|
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Kalibrování | L11 |
| Druh produktu | Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů |

Služby

| | |
|--|-----------|
| Kalibrování Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 60 mm | 028500 60 |
| Kalibrace DAkkS Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 90 mm | 028540 90 |