

HOLEX**Vějířovitý brusný kotouč vlnité rouno, jemný, Ø hlavy×šířka hlavy:
100X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554977 100X50
GTIN	4045197678881
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Sinusově skládané brusné rouno bez oříznutých hran. Ø stopky 6 mm.

Použití:

Pro **matování a leštění bez přechodů.**

Technický popis

Doporučené otáčky	3000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Šířka hlavy	50 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	100 mm
Zkratka brusiva	A
Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemný

Atribut názvu produktu	jemný
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		