

**HOLEX****Vějířovitý brusný hrnec (A), zrno 60, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

**Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.

**Hrncovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje s odsazeným jádrem. Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

**Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem**, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Vhodné zejména pro čelní a obvodový brus.

**Technický popis**

Šířka hlavy	40 mm
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	8000 min <sup>-1</sup>
Zrnitost	60
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	60 mm
Brusivo	korundové brusné zrno (A)

Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 60
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		