



## Sada brusných čepiček tvrdost J jemné, AW-CER, Typ: ZY0613



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	551791 ZY0613
GTIN	4007220802182
Třída artiklu	55E

### Popis

#### Provedení:

**jemné**, zrno 80.

**Brusná tělíska PFERD** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska PFERD jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko **smíšené zrno (AW-CER)** s **tvrdostí J**. Kombinace s měkkým pojivem z **bílého ušlechtilého korundu** a **keramického, mikrokrytalického slinutého korundu** s vysokým samoostřicím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO).

#### Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou **titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu a kalená ocel**.

Doporučená řezná rychlost 30 – 50 m/s.

### Technický popis

Zrnitost	80
Ø hlavy	6 mm
Stupeň jemnosti	jemný
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	13 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)

Zkratka brusiva	AW-CER
Atribut názvu produktu	AW-CER
Druh produktu	Brusné tělísko