

HOLEX**Vějířovitý brusný hrnec (A), zrno 80, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555010 60X40
GTIN	4045197241283
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.**Hrncovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje s odsazeným jádrem. Ø stopky 6 mm.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem**, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Vhodné zejména pro čelní a obvodový brus.

Technický popis

Šířka hlavy	40 mm
Zrnitost	80
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Doporučené otáčky	8000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	60 mm
Brusivo	korundové brusné zrno (A)

Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		