

**HOLEX****Vějířovitý brusný kotouč rouno (A), hrubý, Ø hlavy×šířka hlavy: 40X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554950 40X20
GTIN	4045197241177
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Rouno s normálním karbidem (A). Dodává leštící efekt pro **rovnoměrné dokončení povrchu**.

**Použití:**

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

**Technický popis**

Šířka hlavy	20 mm
Maximální počet otáček	14000 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	7500 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Zkratka brusiva	A
Srovnání zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý

Atribut názvu produktu	hrubý
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		