

**Jemný závit Kalibr pro zmetkové rozměry 6H, M × stoupání: 60X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486130 60X2
GTIN	2050001675927
Třída artiklu	48B

**Popis****Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).**

**Použití:**

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Toleranční třída	6H
Stoupání závitu	2 mm
Závit	M60
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Toleranční pole	H

Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	L11
Druh produktu	Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

## Služby

Kalibrování Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 60 mm	028500 60
Kalibrace DAkkS Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 90 mm	028540 90