

Trubkový závit Kalibr pro zmetkové rozměry, Závit: G1.1/2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A. Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornění:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit Ø	47,8 mm
Závit	G1.1/2
Toleranční třída	A
Chodů na palec	11
Druh závitů	G
Norma	DIN 228
Toleranční pole	A
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	L11
Druh produktu	Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

Služby

Kalibrace DAKK SZávitový mezní kalibr OK nebo NOK
Maximální Ø 90 mm

028540 90

Kalibrování Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální
Ø 60 mm

028500 60