

Jemný závit Kalibr pro správné rozměry 6H, M × stoupání: 52X1,5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486120 52X1,5
GTIN	2050001675736
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit	M52
Stoupání závitu	1,5 mm
Toleranční třída	6H
Toleranční pole	H
Druh závitu	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L11
Druh produktu	Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Služby

Kalibrování Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 60 mm	028500 60
Kalibrace DAkkS Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 90 mm	028540 90