

Trubkový závit Kalibr pro zmetkové rozměry, Závit: G2palec



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486170 G2 |
| GTIN | 2050001045997 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A. Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornění:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------|--|
| Toleranční třída | A |
| Závit | G2 |
| Závit Ø | 59,61 mm |
| Chodů na palec | 11 |
| Norma | DIN 228 |
| Druh závitů | G |
| Toleranční pole | A |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Kalibrování | L11 |
| Druh produktu | Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů |

Služby

Kalibrace DAKK SZávitový mezní kalibr OK nebo NOK
Maximální Ø 90 mm

028540 90

Kalibrování Závitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální
Ø 60 mm

028500 60