

HOLEX**Brusné lamelové kolo (A), Ø 165×30 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555145 40
GTIN	4045197525659
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Kola s brusnými lamelami s **tkaninou s korundem (A)**. Ø otvoru 54 mm.

Použití:

Odstraňování a čištění svarů, broušení velkých ploch a obrobků s nepravidelným profilem.

Upozornění:

Pro upínací hřídele s Ø menším než 54 mm používejte kovové příruby s možností zvětšení otvoru č. 555140. Další rozměry je možno dodat na poptávku.

Zkratka brusiva: A

Max. počet otáček: 5200 min⁻¹

Technický popis

Zrnitost	40
Ø otvoru	54 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Ø kotouče	165 mm

Šířka kotouče	30 mm
Atribut názvu produktu	Ø 165×30 mm
Max. počet otáček	5200 min ⁻¹
Druh produktu	Brusné lamelové kolo

Příslušenství

Pár kovových redukčních přírub, možnost zvětšení otvoru
Vhodné pro Ø otvoru 54 mm

555140 54