

HOLEX**Rounový kotouč se suchým zipem, Ø 125 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566950 100
GTIN	4045197566218
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti pro **čištění** (např. odstraňování nabíhavých barev) a **odjehlování**.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a násl.**

Technický popis

Provedení	A coarse
Srovnání zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubé

Barva	hnědá
Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem sezávitem M14 Vnější Ø 125 mm

566960 125

Brusný talíř se suchým zipem sestředěním a závitem M14 Vnější Ø 125 mm

566965 125