

**Opěrný talíř ISO pružný/hladký, Vnější Ø: 172mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566650 172
GTIN	2050001032188
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Elastický speciální plastový talíř pro **flexibilní broušení kontur**. Ideální pro zrno 60 a jemnější. Podle ISO.

Technický popis

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vhodný pro Ø kotoučů	180 mm
Vnější Ø	172 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř