



Sada suknových kotoučů s leštícím roumem, 3-dílná zarovnávání, Ø kotouče: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	555730 200
GTIN	4013349608147
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Textilní plisované kroužky jsou navinuté na kovovém jádru (upínání); **sada obsahuje vždy tři kotouče.**

Úsporná spotřeba leštící pasty, dlouhá životnost – netřepí se. **Unipol®** Textilní kroužek ovinutý o kovové jádro (upnutí).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s leštící pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru **kovů** (obvodová rychlost cca 25 – 30 m/s).

Leštící rouno k zarovnávání a leštění (INOX, NŽ kovy) a dokončování bez tvorby vysokého lesku.

Upozornění:

Upínací trny pro suknové kroužky viz č. 555785.

Technický popis

Ø kotouče	200 mm
Ø redukčního kroužku	14 mm
Ø redukčního kroužku	16 mm
Ø otvoru	20 mm

Šířka kroužku	14 mm
Druh produktu	Textilní kroužek

Příslušenství

Blok leštící pastyUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok leštící pastyUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE