



Opěrný talíř fibrových kotoučů tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566690 115
GTIN	4046719523832
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

Navíc včetně upínacích matic 5/8 palce.

Technický popis

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Vnější Ø	115 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Druh produktu	Opěrný talíř