

Garant**Brusná hvězdice z rouna, Ø 19 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555911 280
GTIN	
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Netrhající se a robustní provedení rouna, žádné třepení na řezných hranách.

2vrstvá.

Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných míst jako jsou **otvory, vnitřní závity, trubky a prohlubně**. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Ø	19 mm
Barva	červená
Srovnání zrnitosti	280
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 19 mm

Doporučené otáčky	10000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Věžřovitý kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

Upínací kolík Celková délka 75 mm	555920 75
Upínací kolík Celková délka 120 mm	555920 120