

3M**Opěrný talíř fibrových kotoučů tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566690 125
GTIN	4046719523849
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

Navíc včetně upínacích matic 5/8 palce.

Technický popis

Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vnější Ø	125 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Druh produktu	Opěrný talíř