

 osborn

Sada kotoučů s brusným roumem, 3-dílná (A) k satinování středně jemná, Ø kotouče: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	555765 100
GTIN	4013349627896
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Kroužky brusného rouna Unipol® jsou ovinuté kolem kovového jádra; **obsah sady vždy tři kroužky.**

Použití:

Středně jemné brusné rouno (zrno kolem 180), k dobroušení broušených nebo okartáčovaných povrchů, k satinování (hloubka drsnosti Rt cca 3 µm).

Kroužky z brusného rouna mohou být upevněny v libovolném počtu a šířce.

Upozornění:

Upínací trny pro kroužky s brusným roumem viz č. 555785.

Technický popis

Ø otvoru	20 mm
Ø kotouče	100 mm
Ø redukčního kroužku	10 mm
Ø redukčního kroužku	14 mm
Ø redukčního kroužku	16 mm
Šířka kroužku	25 mm

Druh produktu

Kroužek brusného rouna

Příslušenství

Blok leštící pastyUnipol® Barva BLUE

555740 BLUE

Blok leštící pastyUnipol® Barva WHITE

555740 WHITE