

3M**Brusný talíř se suchým zipem se středěním a závitem M14, Vnější Ø: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566965 115
GTIN	5010027826946
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Přilnavá strana se systémem dvojitého T-háku, pro bezpečné přilnutí kotoučů s brusným rounem na suchý zip.

Vhodné pro:

Se středěním pro kotouče se suchým zipem č. 566902– 566950.

Pozor:

Maximální obvodová rychlost úhlových brusek **s kotouči se suchým zipem** 40 m/s.

Technický popis

Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Vnější Ø	115 mm
Druh produktu	Opěrný talíř