

**Opěrný talíř ISO středně tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 108mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566670 108
GTIN	2050001031778
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

**Středně tvrdý talíř se širokými žebry** pro lepší opěru zrna při broušení hran a ploch. Pro **hrubší broušení** se zrnem 36 až 60.

Podle ISO.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Vhodný pro Ø kotoučů	115 mm
Vnější Ø	108 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř