

3M**Opěrný talíř fibrových kotoučů pružný/hladký, Vnější Ø: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566692 125
GTIN	4046719523818
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Elastický speciální plastový talíř pro **flexibilní broušení kontur**. Ideální pro zrna 60 a jemnější. Navíc včetně upínacích matic 5/8 palce.

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vhodný pro Ø kotoučů	125 mm
Vnější Ø	125 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř