



Úhlová leštička WPO, Typ: 72214900



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální využití nasazeného nástroje.
- S upínacím trnem lze použít jako plnohodnotný hladicí stroj pro podélné leštění.
- Nejvyšší stabilita otáček při každém zatížení v celém rozsahu nastavení.
- Blokování samovolného rozběhu proti nekontrolovanému opětovnému spuštění po přerušení přívodu proudu.

Rozsah dodávky:

Fein úhlová leštička WPO 14-25E, přídavná rukojeť.

Zvláštní příslušenství:

Standardní sada na plochy č. 077718 vel. F, satinovací sada na profily, č. 077718 vel. S, lešticí sada, č. 077718 vel. P, sada na trubky, č. 077718 vel. R.

Technický popis

Označení výrobce	WPO 14-25 E
Maximální vibrace dle EN	3,5 m/s ²
Upínač nástroje	M14
Rozsah otáček	900 - 2500 min ⁻¹

Maximální Ø leštícího nástroje	250 mm
Příkon	1200 W
Hmotnost	2,4 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lesticka

Příslušenství

Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO Typ S	077718 S
Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO Typ F	077718 F
Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO Typ R	077718 R