

**3M****Brusný talíř se suchým zipem se středěním a závitem M14, Vnější Ø: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566965 125
GTIN	4046719066537
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Přilnavá strana se systémem dvojitého T-háku, pro bezpečné přilnutí kotoučů s brusným rounem na suchý zip.

**Vhodné pro:**

**Se středěním** pro kotouče se suchým zipem č. 566902– 566950.

**Pozor:**

Maximální obvodová rychlost úhlových brusek **s kotouči se suchým zipem** 40 m/s.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Maximální počet otáček	11000 min <sup>-1</sup>
Vnější Ø	125 mm
Druh produktu	Opěrný talíř