

HOLEX**Opěrný talíř ISO středně tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 117mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566670 117
GTIN	2050001031785
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Středně tvrdý talíř se širokými žebry pro lepší opěru zrna při broušení hran a ploch. Pro **hrubší broušení** se zrnem 36 až 60.

Podle ISO.

Technický popis

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Vhodný pro Ø kotoučů	125 mm
Vnější Ø	117 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř