




## Silové upínací pouzdro úzké, HSK-A 63, Ø D1: 20 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	305539 20
GTIN	4045197871848
Třída artiklu	32A

### Popis

#### Provedení:

**Upínací síla až 150 Nm u Ø 12, 300 Nm u Ø 16 a 400 Nm u Ø 20.**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikorozním povlakem.
- Prachotěsné a vodotěsné.
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**

#### Výhoda:

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.

#### Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

#### Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576, utahovací klíč č. 309747 pro č. 305539.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 90 mm

vnější Ø upínacích kleštín D: 44 mm

vhodný utahovací klíč č. 309747: S20

### Technický popis

vnější Ø upínacích kleštín D	44 mm
------------------------------	-------

Délka vyložení rozměr A	90 mm
upnutí Ø D <sub>1</sub>	20 mm
vhodný utahovací klíč č. 309747	S20
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309582 10
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309582 16
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309582 12
Utahovací klíč pro silové upínací sklíčidlo Typ S20	309747 S20
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309582 6
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309582 8