

**Opěrný talíř ISO středně tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 172mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566670 172
GTIN	2050001031792
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

**Středně tvrdý talíř se širokými žebry** pro lepší opěru zrna při broušení hran a ploch. Pro **hrubší broušení** se zrnem 36 až 60.

Podle ISO.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vhodný pro Ø kotoučů	180 mm
Vnější Ø	172 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř