

Destička se semiprofilem 30° vnější levá, HB7010, Stoupání: 6mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270858 6
GTIN	4045197871596
Třída artiklu	21J

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	6 mm
Vnitřní / vnější použití	vnější
Způsob použití	levý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Poloprofil
Typ	HB7010
Toleranční třída	DIN 103 7e
Druh závitu	TR
Druh závitu	TR-LH
Vrcholový úhel	30 stupeň
Tloušťka	4,76 mm
Velikost destičky L	22 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		