

Garant**Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7010, Počet chodů / palec: 14**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270900 14
GTIN	4045197872005
Třída artiklu	21J

Technický popis

Počet chodů/palec	14
Řezný materiál	TK
Vnitřní / vnější použití	vnější
Způsob použití	pravý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7010
Druh závitu	UNS
Druh závitu	UNEF
Druh závitu	UNC
Druh závitu	UNF
Druh závitu	UN
Druh závitu	UN-LH

Druh závitu	UNC-LH
Druh závitu	UNF-LH
Druh závitu	UNEF-LH
Druh závitu	UNS-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

