



Silový upínač posuvný krátký, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370092 5
GTIN	4020772003135
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- Upínací síla 30 resp. 49 kN s utahovacím momentem při cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvek z legované oceli k zušlechtnění, černě pozinkovaný.
- Plynulé výškové a délkové nastavení.
- Nízká konstrukční výška.

Rozsah dodávky:

- Základní prvek a nosič.
- Drážkový kámen DIN 508 s upínacím šroubem třídy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlačné prvky č. 370095.

Technický popis

Upevňovací šroub G	M12
B ₁	18 mm
Upínací síla	32 kN
A ₁	78 mm

Rozměr klíče OK	8 mm
L	95 mm
Šířka T-drážky	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Upínací výška h-H	6 - 50 mm
Upevňovací šroub G ₁	M16
Dráha nastavení V	12 - 82 mm
Typ	764Md
Druh produktu	Silový upínač

Příslušenství

Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DG	370095 DG
Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DR	370095 DR