



## Silový upínač posuvný krátký, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370092 6
GTIN	4020772004682
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

- Upínací síla 30 resp. 49 kN s utahovacím momentem při cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvek z legované oceli k zušlechtění, černě pozinkovaný.
- Plynulé výškové a délkové nastavení.
- Nízká konstrukční výška.

#### Rozsah dodávky:

- Základní prvek a nosič.
- Drážkový kámen DIN 508 s upínacím šroubem třídy pevnosti 12.9.

#### Zvláštní příslušenství:

Tlačné prvky č. 370096.

### Technický popis

A <sub>1</sub>	92 mm
L	110 mm
Upevňovací šroub G <sub>1</sub>	M20
B	60 mm

Rozměr klíče OK	10 mm
Upínací síla	40 kN
B <sub>1</sub>	20 mm
Šířka T-drážky	18 mm
Dráha nastavení V	15 - 95 mm
Upínací výška h-H	6 - 50 mm
Upevňovací šroub G	M16
A	42 mm
Typ	764Md
Druh produktu	Silový upínač

## Příslušenství

Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DR	370096 DR
Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DG	370096 DG