



Upínka s protilehlou podpěrou, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370115 4
GTIN	
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Upínka se 2 upínacími nosy. Otočná podle potřeby použití. Tlačný prvek a protilehlá podpěra jsou vzájemně spojeny, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě.

Výhoda:

Variabilní a rychlá možnost nastavení vzdálenosti od obrobku. Žádné další podložky pro dosažení potřebné výšky upínání.

Zvláštní příslušenství:

Upínací šrouby č. 375300.

Technický popis

Typ	4
L	235 mm
A	51 mm
Výška H ₂	31 mm
Upínací síla do maximálně	75 kN
H ₁	0 - 100 mm
A ₂	34 mm
B ₂	70 mm

Šířka T-drážky	20 / 22 / 24 / 28 mm
Druh produktu	Upínka

Příslušenství

Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1010100	375300 1010100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1616160	375300 1616160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 8832	375300 8832
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 101063	375300 101063
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2424160	375300 2424160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 161663	375300 161663
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2824100	375300 2824100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1616100	375300 1616100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 222080	375300 222080
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1816250	375300 1816250
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 8850	375300 8850
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1616250	375300 1616250
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 121280	375300 121280
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2824250	375300 2824250
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 101080	375300 101080
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1614250	375300 1614250
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 101040	375300 101040
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 6625	375300 6625
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2220315	375300 2220315
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 141250	375300 141250
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1212125	375300 1212125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2824160	375300 2824160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1212200	375300 1212200
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2020315	375300 2020315

Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1212160	375300 1212160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 8880	375300 8880
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2020200	375300 2020200
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1412100	375300 1412100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 121250	375300 121250
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 161463	375300 161463
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1412200	375300 1412200
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1616125	375300 1616125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1412125	375300 1412125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 161480	375300 161480
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1816125	375300 1816125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1614125	375300 1614125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1212100	375300 1212100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 181663	375300 181663
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 141280	375300 141280
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2220125	375300 2220125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1614160	375300 1614160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1412160	375300 1412160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1816160	375300 1816160
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1614100	375300 1614100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2220200	375300 2220200
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2020125	375300 2020125
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 202080	375300 202080
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 1816100	375300 1816100
Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8)kompletní Typ 2824400	375300 2824400